



Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: D0807



Dane zamówienia

Numer katalogowy	547200 D0807
GTIN	4007220952269
Klasa artykułu	55F

Opis

Wykonanie:

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).
 Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: zatrask. kul.

Ø główki: 8 mm

długość główki L₁: 7 mm

długość całkowita: 47 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø główki	8 mm
opis kształtu	zatrask. kul.
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
oznaczenie uzębienia	INOX
długość główki L ₁	7 mm
długość całkowita	47 mm
Kształt	D0807

Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe