

Garant**Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114500, do uzupełniania, TiAlN, Typ: 1-13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115355 1-13
GTIN	4045197197634
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

Wzmocniony rdzeń wiertła.

Wierzchołek o kształcie C.

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 13 mm

liczba wiertel: 25

stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

zakres wiertel	1 - 13 mm
liczba wiertel	25
stopniowanie średnic wiertel co	0,5 mm
chwyt	Trzpień walcowy
Liczba zębów Z	2
powłoka	TiAlN

Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 338
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	130 stopni
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chłodzenie wewnętrzne w kasecie,	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte