



## Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: A0616



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	547200 A0616
GTIN	4007220900499
Klasa artykułu	55F

### Opis

#### Wykonanie:

**Nowatorska geometria uzębienia** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).  
Ø chwytu 6 mm.

#### Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walec

Ø główki: 6 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 16 mm

długość całkowita: 55 mm

Ø chwytu: 6 mm

### Opis techniczny

Ø główki	6 mm
długość główki L <sub>1</sub>	16 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Kształt	A0616
długość całkowita	55 mm
oznaczenie uzębienia	INOX
opis kształtu	walec

Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe