



## Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: D1009



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	547200 D1009
GTIN	4007220952276
Klasa artykułu	55F

### Opis

#### Wykonanie:

**Nowatorska geometria uzębienia** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).  
 Ø chwytu 6 mm.

#### Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: zatrzask. kul.

Ø główki: 10 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 9 mm

długość całkowita: 49 mm

Ø chwytu: 6 mm

### Opis techniczny

Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
opis kształtu	zatrzask. kul.
Kształt	D1009
długość całkowita	49 mm
długość główki L <sub>1</sub>	9 mm
oznaczenie uzębienia	INOX
Ø główki	10 mm

Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe