

**Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: D1210****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547200 D1210
GTIN	4007220900543
Klasa artykułu	55F

Opis**Wykonanie:**

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).
Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: Kula

Ø główki: 12 mm

długość główki L₁: 10 mm

długość całkowita: 51 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość główki L ₁	10 mm
długość całkowita	51 mm
Kształt	D1210
opis kształtu	Kula
oznaczenie uzębienia	INOX
Ø główki	12 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny

Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe