



## Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: A1020



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	547200 A1020
GTIN	4007220952252
Klasa artykułu	55F

### Opis

#### Wykonanie:

**Nowatorska geometria uzębienia** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).  
Ø chwytu 6 mm.

#### Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walec

Ø główki: 10 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 20 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

### Opis techniczny

Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Kształt	A1020
Ø główki	10 mm
długość główki L <sub>1</sub>	20 mm
długość całkowita	60 mm
opis kształtu	walec
oznaczenie uzębienia	INOX

Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe