

**Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: G0820****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 547200 G0820 |
| GTIN | 4007220952320 |
| Klasa artykułu | 55F |

Opis**Wykonanie:**

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).
Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|------------------|
| oznaczenie uzębienia | INOX |
| Kształt | G0820 |
| Stopień wielkości uzębienia | zgrubny |
| Ø główki | 8 mm |
| długość całkowita | 60 mm |
| opis kształtu | łukowy ostry |
| Ø chwytu | 6 mm |
| długość główki | 20 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|---------|----------------------|----------------------|----------------|
| Al / Mg | nadają się warunkowo | | |
| INOX | nadają się | | |
| Ti | nadają się warunkowo | | |
| CuZn | nadają się warunkowo | | |