



Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: C1020



Dane zamówienia

Numer katalogowy	547200 C1020
GTIN	4007220952290
Klasa artykułu	55F

Opis

Wykonanie:

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).

Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walc. okr.

Ø główki: 10 mm

długość główki L₁: 20 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Kształt	C1020
długość całkowita	60 mm
oznaczenie uzębienia	INOX
długość główki L ₁	20 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Ø główki	10 mm
opis kształtu	walc. okr.

Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe