

**Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: F1225****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547200 F1225
GTIN	4007220900567
Klasa artykułu	55F

**Opis****Wykonanie:**

**Nowatorska geometria uzębienia** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).  
Ø chwytu 6 mm.

**Zastosowanie:**

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy łagodny

Ø główki: 12 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 25 mm

długość całkowita: 65 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	65 mm
Kształt	F1225
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
oznaczenie uzębienia	INOX
Ø główki	12 mm
opis kształtu	łukowy łagodny
długość główki L <sub>1</sub>	25 mm

Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe