



Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: L1020



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 547200 L1020 |
| GTIN | 4007220952399 |
| Klasa artykułu | 55F |

Opis

Wykonanie:

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).
Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: stożkowy łagodny

Ø główki: 10 mm

długość główki L₁: 20 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|------------------|
| długość całkowita | 60 mm |
| oznaczenie uzębienia | INOX |
| Ø główki | 10 mm |
| opis kształtu | stożkowy łagodny |
| długość główki L ₁ | 20 mm |
| Stopień wielkości uzębienia | zgrubny |
| Kształt | L1020 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Ø chwytu | 6 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |