

**Garant****Ściernice trzpieniowe zgrubne, AR, Typ: ZY2006****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 550800 ZY2006 |
| GTIN             | 4045197239396 |
| Klasa artykułu   | 51E           |

**Opis****Wykonanie:**

**Ściernice trzpieniowe GARANT** (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepszczą, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce **krawędzi i przy szlifie powierzchniowym** oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.

Ściernice trzpieniowe ze spoiwem ceramicznym z **różowego korundu szlachetnego**.

Wykonanie średnio twarde.

Duża ziarnistość. Długość chwytu 40 mm.

**Zastosowanie:**

Do uniwersalnej obróbki **stalii niestopowych i niskostopowych** oraz **staliwa**.

Zalecana prędkość skrawania 30 – 50 m/s.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø główki: 20 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 6 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| ziarnistość                   | zgrubny |
| długość główki L <sub>1</sub> | 6 mm    |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| długość chwytu          | 40 mm                 |
| Ø główki                | 20 mm                 |
| Ø chwytu                | 6 mm                  |
| Materiały ścierne       | korund zwykły (A)     |
| oznaczenie ziarnistości | A                     |
| Atrybut nazwy produktu  | AR                    |
| Rodzaj produktu         | Ściernice trzpieniowe |