



Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: L1230



Dane zamówienia

Numer katalogowy	547200 L1230
GTIN	4007220930496
Klasa artykułu	55F

Opis

Wykonanie:

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).
 \varnothing chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

\varnothing chwytu: 6 mm

opis kształtu: stożkowy łagodny

\varnothing główki: 12 mm

długość główki L_1 : 30 mm

długość całkowita: 70 mm

\varnothing chwytu: 6 mm

Opis techniczny

\varnothing główki	12 mm
Kształt	L1230
długość główki L_1	30 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
długość całkowita	70 mm
opis kształtu	stożkowy łagodny
oznaczenie uzębienia	INOX

Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe