

**Garant****ściernice miniaturowe, drobne drobne, AR, Typ: ZY0306****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	550400 ZY0306
GTIN	4045197239129
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

**Ściernice trzpieniowe GARANT** (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepizsca, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce **krawędzi i przy szlifie powierzchniowym** oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.

Ściernice trzpieniowe ze spoiwem ceramicznym **z różowego korundu szlachetnego**.

Wykonanie średnio twarde.

Drobna ziarnistość. Ø chwytu 3 mm, długość chwytu 30 mm.

**Zastosowanie:**

Do uniwersalnej obróbki **stali niestopowych i niskostopowych** oraz **staliwa**.

Zalecana prędkość skrawania 30 – 50 m/s.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø główki: 3 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 6 mm

Ø chwytu: 3 mm

**Opis techniczny**

długość chwytu	30 mm
Ø główki	3 mm
ziarnistość	drobny
długość główki L <sub>1</sub>	6 mm

Ø chwytu	3 mm
Materiały ściernie	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	AR
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe