


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 80,, Ø główki×szerokość główki: 50X30 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554200 50X30
GTIN	4045197525826
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Listki ściernicy umieszczone wachlarzowo wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 9000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 15300 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	80
maksymalna prędkość obrotowa	15300 min ⁻¹
szerokość główki	30 mm
zalecana prędkość obrotowa	9000 min ⁻¹

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	50 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,