

## Sprawdziany trzpieniowe Sprawdzian trzpieniowy graniczny 6H, Mx skok gwintu: 33X2



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 486100 33X2   |
| GTIN             | 2050001675583 |
| Klasa artykułu   | 48B           |

### Opis

#### Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu (od skoku 1 mm) usuwa większe zanieczyszczenia z obrabianego przedmiotu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.

**strony przechodnia i nieprzechodnia na jednym trzpieniu (DIN 2240, część 1, kształt R).** Strona nieprzechodnia oznaczona na czerwono.

#### Zastosowanie:

Do prawych drobnozwojowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### wskazówka:

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych dostarczane są na zamówienie.

Kalibracja: M6

norma: DIN 13

Rodzaj gwintu: MF

skok gwintu: 2 mm

### Opis techniczny

|                  |        |
|------------------|--------|
| gwint            | M33    |
| Klasa tolerancji | 6H     |
| skok gwintu      | 2 mm   |
| Rodzaj gwintu    | MF     |
| norma            | DIN 13 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| norma           | DIN 13                                      |
| Rodzaj gwintu   | MF  |
| Kalibracja      | M6  |
| Rodzaj produktu | Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów |

## Usługi

|  |           |
|--|-----------|
| Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów Ø maks. 60 mm | 018600 60 |
| Znakowanie opis laserowy Typ   | 018940    |
| Kalibracja DAkkS Sprawdzian trzpieniowy, graniczny maksymalna Ø 90 mm      | 019600 90 |