

Garant**Ściernice trzpieniowe zgrubne, AR, Typ: ZY1032****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 550600 ZY1032 |
| GTIN | 4045197239242 |
| Klasa artykułu | 51E |

Opis**Wykonanie:**

Ściernice trzpieniowe GARANT (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepszycza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce **krawędzi i przy szlifie powierzchniowym** oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.

Ściernice trzpieniowe ze spoiwem ceramicznym **z różowego korundu szlachetnego**.

Wykonanie średnio twarde.

Duża ziarnistość. Długość chwytu 40 mm.

Zastosowanie:

Do uniwersalnej obróbki **stali niestopowych i niskostopowych** oraz **stalowiwa**.

Zalecana prędkość skrawania 30 – 50 m/s.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø główki: 10 mm

długość główki L₁: 32 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|---------|
| Ø główki | 10 mm |
| długość główki L ₁ | 32 mm |
| ziarnistość | zgrubny |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| długość chwytu | 40 mm |
| Ø chwytu | 6 mm |
| Materiały ścierne | korund zwykły (A) |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| Atrybut nazwy produktu | AR |
| Rodzaj produktu | Ściernice trzpieniowe |