

**Pilniki obrotowe z uzębieniem FVK, HM, Typ: AZB0625****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547310 AZB0625
GTIN	4007220869048
Klasa artykułu	55F

**Opis****Wykonanie:**

Specjalna geometria uzębienia zapewni **zmniejszenie sił skrawania i zapobiega strzępieniu się włókien**. Kształt A - walcowy (ZYA).

geometria ostrzy nadaje się zwłaszcza do twardych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym (CFK/GFK), z zawartością włókna > 40%.

Z wierzchołkiem nawiercającym. Z wierzchołkiem nawiercającym.

**Zastosowanie:**

Obcinanie, frezowanie obwodowe i usuwanie zadziorów tworzyw sztucznych (zwłaszcza wzmocnionych włóknami).

Ø chwytu: 6 mm

wykonanie ostrzy czołowych: z wierzchołkiem nawiercającym (ZB)

Ø główki: 6 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 25 mm

długość całkowita: 65 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

Kształt	AZB0625
---------	---------

długość całkowita	65 mm
wykonanie ostrzy czołowych	z wierzchołkiem nawiercającym (ZB)
rodzaj uzębienia	FVK
Ø główki	6 mm
długość główki L <sub>1</sub>	25 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe