

**Pilniki obrotowe z uzębieniem PLAST, HM, Typ: AZB0625****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547320 AZB0625
GTIN	4007220900451
Klasa artykułu	55F

Opis**Wykonanie:**

Specjalna geometria uzębienia zapewnia **zmniejszenie sił skrawania i zapobiega strzępieniu się włókien**. Kształt A - walcowy (ZYA).

geometria ostrzy zapewnia **najmniejsze rozwarstw.**, nadaje się zwłaszcza do tworz. sztucz. wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym (CFK / GFK), o niezbyt dużej twardości, z zawartością włókna <40%.

Z wierzchołkiem nawierającym. Z wierzchołkiem nawierającym.

Zastosowanie:

Obcinanie, frezowanie obwodowe i usuwanie zadziorów tworzyw sztucznych (zwłaszcza wzmocnionych włóknami).

Ø chwytu: 6 mm

wykonanie ostrzy czołowych: z wierzchołkiem nawierającym (ZB)

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 25 mm

długość całkowita: 65 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

rodzaj uzębienia	PLAST
długość całkowita	65 mm
długość główki L ₁	25 mm
Kształt	AZB0625
wykonanie ostrzy czołowych	z wierzchołkiem nawiercającym (ZB)
Ø główki	6 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe