


HOLEX**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 120,, Ø główki x szerokość główki:
40X15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554300 40X15
GTIN	4045197240750
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	19100 min ⁻¹
ziarnistość	120
szerokość główki	15 mm
zalecana prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	40 mm

Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 120,
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
suchy	nadaje się		