

## Zestaw trzpieniowych sprawdzianów nieprzechodnich do gwintów, zawartość zestawu: M3-M12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	486065 M3-M12
GTIN	4045197329615
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

Do gwintów metrycznych ISO wg DIN 2279-2299.  $\varnothing$  zewnętrzna radełkowana, w celu zwiększenia przyczepności. Strona nieprzechodnia oznaczona na czerwono.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

#### Zawartość:

po jednym sprawdzianie pierścieniowym nieprzechodnim nr 486050: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

#### w dostawie::

W stabilnej drewnianej kasecie wyłożonej pianką ochronną.

#### wskazówka:

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, UNC, UNF, NPT i lewoskrętnych dostarczane są po uzgodnieniu.

### Opis techniczny

zawartość zestawu	M3-M12
norma	DIN 13

Rodzaj gwintu	M
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S14
Rodzaj produktu	Zestaw trzpieniowych sprawdzianów nieprzechodnych do gwintów

## Usługi

Kalibracja DAKKZestawu sprawdzianów pierścieniowych do gwintów zawartość zestawu M3-M12	020750 M3-M12
KalibracjaZestaw sprawdzianów pierścieniowych do gwintów Zawartość zestawu M3-M12	020740 M3-M12

## Akcesoria

wielkość gwintuSprawdzian pierścieniowy nieprzechodni 6g gwint M6	486050 M6
wielkość gwintuSprawdzian pierścieniowy nieprzechodni 6g gwint M5	486050 M5
wielkość gwintuSprawdzian pierścieniowy nieprzechodni 6g gwint M12	486050 M12
wielkość gwintuSprawdzian pierścieniowy nieprzechodni 6g gwint M10	486050 M10
wielkość gwintuSprawdzian pierścieniowy nieprzechodni 6g gwint M4	486050 M4
wielkość gwintuSprawdzian pierścieniowy nieprzechodni 6g gwint M8	486050 M8
wielkość gwintuSprawdzian pierścieniowy nieprzechodni 6g gwint M3	486050 M3