

Garant**Ściernice trzpieniowe drobne, AR, Typ: ZY2532****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	550700 ZY2532
GTIN	4045197239372
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Ściernice trzpieniowe GARANT (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepszycza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce **krawędzi i przy szlifie powierzchniowym** oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.

Ściernice trzpieniowe ze spoiwem ceramicznym **z różowego korundu szlachetnego**.

Wykonanie średnio twarde.

Mała ziarnistość. Długość chwytu 40 mm.

Zastosowanie:

Do uniwersalnej obróbki **stali niestopowych i niskostopowych** oraz **staliwa**.

Zalecana prędkość skrawania 30 – 50 m/s.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø główki: 25 mm

długość główki L₁: 32 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość chwytu	40 mm
Ø główki	25 mm
długość główki L ₁	32 mm

ziarnistość	drobny
Ø chwytu	6 mm
Materiały ścierne	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	AR
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe