


**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 240,, Ø główki×szerokość główki: 40X15 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	554500 40X15
GTIN	4045197240873
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

### Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 12000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 19100 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	19100 min <sup>-1</sup>
szerokość główki	15 mm
zalecana prędkość obrotowa	12000 min <sup>-1</sup>
ziarnistość	240

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	40 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 240,