

**ściernice miniaturowe, drobne drobne, AD-AW, Typ: ZY0306****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 551510 ZY0306 |
| GTIN | 4027497197835 |
| Klasa artykułu | 56L |

Opis**Wykonanie:**

Ściernice trzpieniowe LUKAS (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepiszcza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych warunków eksploatacji i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, a tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe LUKAS znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce **krawędzi i płaszczyzn** oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością, dużą trwałością i równomierną jakością obrabianej powierzchni.

Ściernice trzpieniowe miniaturowe **z ziarna mieszanego (AD-AW)** z korundu zwykłego, korundu szlachetnego ciemnoczerwonego i korundu jednokryształowego, białego (oznaczenie LUKAS NDW), ziarno 100 (drobne). Spoiwo ceramiczne. Ø chwytu 3 mm, długość chwytu 50 mm.

Zastosowanie:

Ściernice trzpieniowe o dużej stabilności kształtu nadają się zwłaszcza do obróbki wykańczającej i obróbki krawędzi **narzędzi z (hartowanej) stali narzędziowej** oraz **stali Cr-Ni** w budowie narzędzi i form. Zalecana prędkość skrawania 10 - 30 m/s.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø główki: 3 mm

długość główki L₁: 6 mm

Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| długość chwytu | 50 mm |
| Ø główki | 3 mm |
| długość główki L ₁ | 6 mm |
| ziarnistość | drobny |
| Ø chwytu | 3 mm |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| Atrybut nazwy produktu | AD-AW |
| Rodzaj produktu | Ściernice trzpieniowe |