

**Ściernice wachlarzowe, Włóknina (ZA), średni, Ø główki×szerokość główki:
80X50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554906 80X50
GTIN	4045197676092
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Wachlarzowate rozmieszczenie lamelek wokół osi narzędzia. Ø chwytu 6 mm.
Szczególnie wytrzymała włóknina o drobnej strukturze, zawierająca korund cyrkonowy (ZA).

Idealna do obróbki stali szlachetnych.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: ZA

porównanie ziarnistości: 180

zalecana prędkość obrotowa: 4000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 7000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	7000 min ⁻¹
zalecana prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
szerokość główki	50 mm

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	80 mm
oznaczenie ziarnistości	ZA
porównanie ziarnistości	180
ziarnistość	średni
Atrybut nazwy produktu	średni