

**Garant**
**Wiertła krótkie HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 2,8 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	113140 2,8
GTIN	4045197003348
Klasa artykułu	11B

**Opis**
**Wykonanie:**

Szczególnie **trwale i stabilne** dzięki **pogrubionemu rdzeniowi**. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.

Końcówka o kształcie S (specjalne).

**Zaleta:**

**Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D)** na obrabiarkach NC i automatach.

**Zalecenie:**
**Maksymalna głębokość wiercenia**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5× Ø.nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L<sub>2</sub>: 11,8 mm

Długość rowków wiórowych L<sub>c</sub>: 16 mm

długość całkowita L: 46 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

posuw f w stali < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm/obr,

**Opis techniczny**

posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	16 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D <sub>c</sub>	2,8 mm

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h8
$\varnothing$ chwytu $D_s$	2,8 mm
długość całkowita L	46 mm
norma	DIN 1897
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	11,8 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS Co 8
typ	FS
Kąt linii śrubowej	38 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte