

HOLEX®**Ściernice wachlarzowe włóknina / płótno, zgrubny, Ø główki×szerokość główki: 50X20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554910 50X20
GTIN	4045197241085
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Wachlarzowate rozmieszczenie lamelek wokół osi narzędzia. Kombinacja z płótnem ściernym **wzmacnia efekt ścierny** włókniny. Średnica chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: A

porównanie ziarnistości: 100 / 80

zalecana prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 11000 min⁻¹

Opis techniczny

szerokość główki	20 mm
zalecana prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
maksymalna prędkość obrotowa	11000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	50 mm

oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	100 / 80
ziarnistość	zgrubny
Atrybut nazwy produktu	zgrubny