

Garant**Ściernice trzpieniowe zgrubne, AN, Typ: ZY1325****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 551600 ZY1325 |
|------------------|---------------|

| | |
|------|---------------|
| GTIN | 4045197239686 |
|------|---------------|

| | |
|----------------|-----|
| Klasa artykułu | 51E |
|----------------|-----|

Opis**Wykonanie:**

Ściernice trzpieniowe GARANT (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepszycza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce **krawędzi i przy szlifie powierzchniowym** oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.

Ściernica trzpieniowa ze **zwykłego korundu (AN)** o grubej ziarnistości, z żywicy syntetycznej. Długość uchwyty 40 mm.

Zastosowanie:

Do uniwersalnej obróbki **stali wysokostopowych, nierdzewnych (INOX)** oraz **staliwa**.

Zalecana prędkość skrawania 40 – 50 m/s.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø główki: 13 mm

długość główki L₁: 25 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| długość chwytu | 40 mm |
| długość główki L ₁ | 25 mm |
| Ø główki | 13 mm |
| ziarnistość | zgrubny |
| Ø chwytu | 6 mm |
| Materiały ściernie | korund zwykły (A) |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| Atrybut nazwy produktu | AN |
| Rodzaj produktu | Ściernice trzpieniowe |