


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 320,, Ø głowki×szerokość głowki: 80X50 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554600 80X50
GTIN	4045197240958
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 7500 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	7500 min ⁻¹
zalecana prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
ziarnistość	320
szerokość głowki	50 mm

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	80 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 320,