

Garant**Ściernice trzpieniowe zgrubne, AW-AN, Typ: ZY2025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy 551700 ZY2025

GTIN 4045197239754

Klasa artykułu 51E

Opis**Wykonanie:**

Ściernice trzpieniowe **GARANT** (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepszca, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce **krawędzi i przy szlifie powierzchniowym** oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.

Ściernice trzpieniowe o jakości specjalnej **z korundu mieszanego**, ziarno 30 (zgrubne), spoiwo ceramiczne. Ø chwytu 6 mm, długość chwytu 40 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej **żeliwa** oraz **stali nierdzewnych (INOX)**.

Zalecana prędkość skrawania 40 – 50 m/s.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø główki: 20 mm

długość główki L₁: 25 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ø główki | 20 mm |
| długość główki L ₁ | 25 mm |
| długość chwytu | 40 mm |
| ziarnistość | zgrubny |
| Ø chwytu | 6 mm |
| Materiały ścierne | korund zwykły (A) |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| Atrybut nazwy produktu | AW-AN |
| Rodzaj produktu | Ściernice trzpieniowe |