

**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe, Włóknina (A), średni, Ø główki x szerokość główki:  
30X20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554960 30X20
GTIN	4045197679772
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Wachlarzowate rozmieszczenie lamelek wokół osi narzędzia. Ø chwytu 6 mm.

Włóknina przesycona korundem zwykłym (A). Za jej pomocą uzyskuje się **równomierne, matowe wykończenie**.

**Zastosowanie:**

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: A

porównanie ziarnistości: 180

zalecana prędkość obrotowa: 7500 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 14000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

szerokość główki	20 mm
maksymalna prędkość obrotowa	14000 min <sup>-1</sup>
zalecana prędkość obrotowa	7500 min <sup>-1</sup>
Ø chwytu	6 mm

Ø główki	30 mm
oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	180
ziarnistość	średni
Atrybut nazwy produktu	średni