

**Garant****Trzpienie szlifierskie do marmurk., Ø główki: 30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552000 30
GTIN	4045197239983
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

**Walec z ziarna karborundowego ziarno 46 elastycznie wiązany tworzywem sztucznym (PU), naklejony na talerzyki z trzpieniem stalowym o średnicy 6 mm.**

**Zastosowanie:**

Do dekoracyjnego marmurkowania stali, stali INOX, metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø główki: 30 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 30 mm

Ø chwytu: 6 mm

długość chwytu: 40 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 10000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	10000 min <sup>-1</sup>
długość chwytu	40 mm
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	30 mm
Materiały ściernie	Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC
Rodzaj produktu	Trzpień polerski