

gwintów rurowych Sprawdzian trzpieniowy graniczny, calowe: G3/4 cal**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486140 G3/4
GTIN	2050001035875
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

Norma:**DIN EN ISO 228****wskazówka:**

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

Kalibracja: M6

norma: DIN 228

Rodzaj gwintu: G

Ø gwintu: 26,44 mm

liczba zwojów na cal: 14

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	14
Klasa tolerancji	A
Ø gwintu	26,44 mm
gwint	G3/4
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G

Kalibracja	M6
Rodzaj produktu	Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Usługi

Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów Ø maks. 60 mm	018600 60
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Sprawdzian trzpieniowy, graniczny maksymalna Ø 90 mm	019600 90