

gwintów rurowych sprawdzian pierścieniowy przechodni, calowe: G2**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 486150 G2 |
| GTIN | 2050001046000 |
| Klasa artykułu | 48B |

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprządziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Norma:

DIN EN ISO 228

wskazówka:

Sprządziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

norma: DIN 228

Rodzaj gwintu: G

Kalibracja: M8

Ø gwintu: 59,61 mm

liczba zwojów na cal: 11

Opis techniczny

| | |
|----------------------|----------|
| Ø gwintu | 59,61 mm |
| Klasa tolerancji | A |
| liczba zwojów na cal | 11 |

| | |
|---------------|---------|
| gwint | G2 |
| Kalibracja | M8 |
| norma | DIN 228 |
| Rodzaj gwintu | G |

Usługi

| | |
|--|------------|
| Kalibracja sprawdzianów pierścieniowych do gwintów Ø maks. 60 mm | 018610 60 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |
| Kalibracja DAkkS zestawów sprawdzianów pierścieniowych maksymalna Ø 100 mm | 019610 100 |