

gwintów rurowych sprawdzian pierścieniowy przechodni, calowe: G1/4**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486150 G1/4
GTIN	2050001035905
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Norma:

DIN EN ISO 228

wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

norma: DIN 228

Rodzaj gwintu: G

Kalibracja: M8

Ø gwintu: 13,16 mm

liczba zwojów na cal: 19

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	19
Ø gwintu	13,16 mm
Klasa tolerancji	A

gwint	G1/4
Kalibracja	M8
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G

Usługi

Kalibracja sprawdzianów pierścieniowych do gwintów \varnothing maks. 20 mm	018610 20
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS zestawów sprawdzianów pierścieniowych maksymalna \varnothing 100 mm	019610 100