

**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe, włóknina / płótno, drobny, Ø główki x szerokość główki: 80X50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554930 80X50
GTIN	4045197241160
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Wachlarzowate rozmieszczenie lametek wokół osi narzędzia. Kombinacja z płótnem ściernym **wzmacnia efekt ścierny** włókniny. Średnica chwytu 6 mm.

**Zastosowanie:**

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: A

porównanie ziarnistości: 280 / 240

zalecana prędkość obrotowa: 4000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 7000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

szerokość główki	50 mm
maksymalna prędkość obrotowa	7000 min <sup>-1</sup>
zalecana prędkość obrotowa	4000 min <sup>-1</sup>
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	80 mm

oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	280 / 240
ziarnistość	drobny
Atrybut nazwy produktu	drobny