

**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe, Włóknina (A), drobny, Ø główki x szerokość główki:  
30X20 mm**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 554970 30X20  |
| GTIN             | 4045197679789 |
| Klasa artykułu   | 52E           |

## Opis

### Wykonanie:

Wachlarzowate rozmieszczenie lamelek wokół osi narzędzia. Ø chwytu 6 mm.

Włóknina przesycona korundem zwykłym (A). Za jej pomocą uzyskuje się **równomierne, matowe wykończenie**.

### Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: A

porównanie ziarnistości: 280

zalecana prędkość obrotowa: 7500 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 14000 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| szerokość główki             | 20 mm                   |
| maksymalna prędkość obrotowa | 14000 min <sup>-1</sup> |
| zalecana prędkość obrotowa   | 7500 min <sup>-1</sup>  |
| Ø chwytu                     | 6 mm                    |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ø główki                | 30 mm  |
| oznaczenie ziarnistości | A      |
| porównanie ziarnistości | 280    |
| ziarnistość             | drobny |
| Atrybut nazwy produktu  | drobny |