

HOLEX®

**Ściernice wachlarzowe, Włóknina (A), drobny, Ø główki x szerokość główki:
40X20 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	554970 40X20
GTIN	4045197241252
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowate rozmieszczenie lametek wokół osi narzędzia. Ø chwytu 6 mm.

Włóknina przesycona korundem zwykłym (A). Za jej pomocą uzyskuje się **równomierne, matowe wykończenie**.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: A

porównanie ziarnistości: 280

zalecana prędkość obrotowa: 7500 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 14000 min⁻¹

Opis techniczny

szerokość główki	20 mm
zalecana prędkość obrotowa	7500 min ⁻¹
maksymalna prędkość obrotowa	14000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm

Ø główki	40 mm
oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	280
ziarnistość	drobny
Atrybut nazwy produktu	drobny