

**gwintów rurowych Sprawdzian trzpieniowy graniczny, calowe: G1/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486140 G1/8
GTIN	2050001035837
Klasa artykułu	48B

**Opis****Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

**Norma:****DIN EN ISO 228****wskazówka:**

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

Kalibracja: M6

norma: DIN 228

Rodzaj gwintu: G

Ø gwintu: 9,73 mm

liczba zwojów na cal: 28

**Opis techniczny**

Ø gwintu	9,73 mm
Klasa tolerancji	A
liczba zwojów na cal	28
gwint	G1/8
Rodzaj gwintu	G
norma	DIN 228
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G

Kalibracja	M6
Rodzaj produktu	Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

## Usługi

Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów Ø maks. 20 mm	018600 20
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Sprawdzian trzpieniowy, graniczny maksymalna Ø 90 mm	019600 90