

HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, włóknina falista, zgrubny, Ø główki×szerokość główki: 80X50 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554975 80X50
GTIN	4045197678836
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Sinusoidalnie ułożona włóknina ścierna bez ciętych krawędzi, średnica chwytu 6 mm

Zastosowanie:

Do **matowania i polerowania bez pozostawiania osadu.**

oznaczenie ziarnistości: A

porównanie ziarnistości: 100

zalecana prędkość obrotowa: 4000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 7000 min⁻¹

Opis techniczny

szerokość główki	50 mm
maksymalna prędkość obrotowa	7000 min ⁻¹
zalecana prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	80 mm

oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	100
ziarnistość	zgrubny
Atrybut nazwy produktu	zgrubny