

**Szlifierki taśmowe GX, ID producenta: 790131****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077610 790131
GTIN	4014586872018
Klasa artykułu	03H

**Opis****Wykonanie:**

Szlifierki taśmowe o dużej mocy, o konstrukcji modułowej, do produkcji małoseryjnej.

- **zdejmowany łącznik wiórów**
- **możliwość podłączenia zewnętrznej instalacji wyciągowej.**

**wskazówka:**

Taśmy ściernie – patrz nr 558310 i nr 558453-56.

oznaczenie producenta: GX 75

maks. prędkość obrotowa na 1. biegu: 3000 min<sup>-1</sup>

szerokość taśmy: 75 mm

długość linki: 2000 mm

masa: 75 kg

**Opis techniczny**

maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	3000 min <sup>-1</sup>
długość linki	2000 mm
ID producenta	790131

oznaczenie producenta	GX 75
szerokość taśmy	75 mm
masa	75 kg

## Akcesoria

Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 60	558310 60
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 80	558310 80
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 120	558310 120
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 40	558310 40