



## Zestawy folii do podkładania, 10 szt., 50×300 mm, stal węglowa, grubość: 0,6 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	478750 0,6
GTIN	2050001057501
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

Walcowane na zimno, sprężynowe taśmy pomiarowe, bardzo płaskie. Wyraźne, trwałe oznaczenia grubości folii. Zamknięte w stabilnych opakowaniach.

**stal węglowa** utwardzana zgniotowo, pow. niepokrywane. (wielk. 0,02 ze stali nierdzewnej).

#### Zastosowanie:

**Pozycjonowanie** narzędzi, **regulacja** aparatów, **wyrównywanie** tolerancji, **podkładki** pod przyrządy, **poziomowanie** maszyn, **ustawianie** form, **regulowanie** luzów łożysk, **dopasowywanie** agregatów, **regulacja** noży, **ustawianie** detali itp.

#### w dostawie::

1 opakowanie z 10 szt.

granica błędu:  $\pm 10 \mu\text{m}$

### Opis techniczny

grubość	0,6 mm
materiał	stal węglowa
granica błędu	$\pm 10 \mu\text{m}$
szerokość folii	50 mm
długość folii	100 mm

Atrybut nazwy produktu	stal węglowa
liczba folii	10