

**HOLEX®****Folie 150×2500 mm, mosiężne, grubość: 0,4 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	478740 0,4
GTIN	4045197208064
Klasa artykułu	42H

## Opis

### Wykonanie:

Precyzyjna folia sprawdzianowa w rolkach, umieszczona w praktycznych pojemnikach z tworz. sztucz. (łatwa do wyjęcia). Poszczególne pojemniki chronią folię przed zanieczyszczeniem; można je ze sobą łączyć w bloki, oszczędzając miejsce.

**mosiądz** - nr materiałowy CuZn 37 (CW508L), walcowany na zimno, powierzchnia niepokrywana.

### Zastosowanie:

**Pozycjonowanie** narzędzi, **regulacja** aparatów, **wyrównywanie** tolerancji, **podkładki** pod przyrządy, **poziomowanie** maszyn, **ustawianie** form, **regulowanie** luzów łożysk, **dopasowywanie** agregatów, **regulacja** noży, **ustawianie** detali itp.

granica błędu:  $\pm 9 \mu\text{m}$

## Opis techniczny

grubość	0,4 mm
materiał	mosiężne
granica błędu	$\pm 9 \mu\text{m}$
długość folii	2500 mm
szerokość folii	150 mm
Atrybut nazwy produktu	mosiężne

