

3M Scotch-Brite™

**Krażki włókninowe, mocowane na rzepy SC-DH, Ø 178 mm, porównanie ziarnistości: 100****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 566935 100    |
| GTIN             | 4046719005420 |
| Klasa artykułu   | 53M           |

**Opis****Wykonanie:**

Włókninowe tarcze ściernie, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (**poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965**).

**Zastosowanie:**

Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.

Do **obróbki wykańczającej i matowania** ze znacznym zmniejszeniem wysokości nierówności oraz do **lekkich prac związanych z oczyszczaniem** (np. usuwanie nalotów) i **usuwania zadziorów**.

**wskazówka:**

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr **567705**.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

ziarnistość: zgrubne

wersja: A coarse

kolor: brązowe

## Opis techniczny

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| ziarnistość                       | zgrubne  |
| kolor                             | brązowe  |
| porównanie ziarnistości           | 100      |
| wersja                            | A coarse |
| Ø tarczy                          | 178 mm   |
| oznaczenie ziarnistości           | A        |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 %  |
| Atrybut nazwy produktu            | Ø 178 mm |
| oznaczenie producenta             | SC-DH    |
| maks. prędkość obwodowa           | 40 m/s   |

## Akcesoria

|  |            |
|--|------------|
| Talerze do mocowania na rzepy, z centrowaniem i gwintem M 14 Ø zewnętrzna 178 mm | 566965 178 |
| Talerze do mocowania na rzepy, z gwintem M 14 Ø zewnętrzna 178 mm                | 566960 178 |