

3M Scotch-Brite™

**Krażki włókninowe, mocowane na rzepy SC-DH, Ø 178 mm, porównanie ziarnistości: 280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566935 280
GTIN	4046719005437
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Włókninowe tarcze ściernie, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (**poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965**).

**Zastosowanie:**

Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965. Do **obróbki wykańczającej i matowania** ze znacznym zmniejszeniem wysokości nierówności oraz do **lekkich prac związanych z oczyszczaniem** (np. usuwanie nalotów) i **usuwania zadziorów**.

**wskazówka:**

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr **567705**.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

ziarnistość: drobne

wersja: A very fine

kolor: niebieskie

## Opis techniczny

kolor	niebieskie
porównanie ziarnistości	280
wersja	A very fine
ziarnistość	drobne
Ø tarczy	178 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 178 mm
oznaczenie producenta	SC-DH
maks. prędkość obwodowa	40 m/s

## Akcesoria

Talerze do mocowania na rzepy, z gwintem M 14 Ø zewnętrzną 178 mm	566960 178
Talerze do mocowania na rzepy, z centrowaniem i gwintem M 14 Ø zewnętrzną 178 mm	566965 178