

3M**Talerze szlifierskie do fibrowych krążków ściernych, elastyczne/gładkie, Ø zewnętrzna: 125mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	566692 125
GTIN	4046719523818
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągnięcia pełnej wydajności krążków fibrowych.

elastyczne specjalne talerze z tworzywa sztucznego do **elastycznego szlifowania konturów**.
Zwłaszcza do ziarnistości 60 i drobniejszej.

Dodatkowo wraz z nakrętkami mocującymi 5/8 cala.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
pasują do Ø krążków	125 mm
Ø zewnętrzna	125 mm
z nakrętką mocującą	tak
Rodzaj produktu	Talerze szlifierskie

