



Zestawy folii do podkładania, 10 szt., 50×300 mm, stal węglowa, grubość: 0,15mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	478750 0,15
GTIN	2050001057457
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Walcowane na zimno, sprężynowe taśmy pomiarowe, bardzo płaskie. Wyraźne, trwałe oznaczenia grubości folii. Zamknięte w stabilnych opakowaniach.

stal węglowa utwardzana zgniotowo, pow. niepokrywane. (wielk. 0,02 ze stali nierdzewnej).

Zastosowanie:

Pozycjonowanie narzędzi, **regulacja** aparatów, **wyrównywanie** tolerancji, **podkładki** pod przyrządy, **poziomowanie** maszyn, **ustawianie** form, **regulowanie** luzów łożysk, **dopasowywanie** agregatów, **regulacja** noży, **ustawianie** detali itp.

w dostawie::

1 opakowanie z 10 szt.

Opis techniczny

grubość	0,15 mm
materiał	stal węglowa
granica błędu	±5 µm
szerokość folii	50 mm
długość folii	100 mm

Atrybut nazwy produktu	stal węglowa
liczba folii	10
Rodzaj produktu	Folia do podkładania