

3M Scotch-Brite™

Krażki włókninowe, mocowane na rzepy SC-DH, Ø 115 mm, porównanie ziarnistości: 180**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 566915 180 |
| GTIN | 4001895969065 |
| Klasa artykułu | 53M |

Opis**Wykonanie:**

Włókninowe tarcze ściernie, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (**poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965**).

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.

Do **obróbki wykańczającej i matowania** ze znacznym zmniejszeniem wysokości nierówności oraz do **lekkich prac związanych z oczyszczaniem** (np. usuwanie nalotów) i **usuwania zadziorów**.

wskazówka:

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr **567705**.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

ziarnistość: średnie

wersja: A medium

kolor: czerwone

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|----------|
| kolor | czerwone |
| ziarnistość | średnie |
| porównanie ziarnistości | 180 |
| wersja | A medium |
| Ø tarczy | 115 mm |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| Atrybut nazwy produktu | Ø 115 mm |
| oznaczenie producenta | SC-DH |
| maks. prędkość obwodowa | 40 m/s |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Talerze do mocowania na rzepy, z centrowaniem i gwintem M 14 Ø zewnętrzna 115 mm | 566965 115 |
| Talerze do mocowania na rzepy, z gwintem M 14 Ø zewnętrzna 115 mm | 566960 115 |