

Sprawdzian pierścieniowy nieprzechodni 6g, M× skok gwintu: 32X1,5**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486210 32X1,5
GTIN	2050001036285
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu (od skoku 1 mm) usuwa większe zanieczyszczenia z obrabianego przedmiotu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.

Zastosowanie:

Do prawych drobnozwojowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

wskazówka:

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych dostarczane są na zamówienie.

norma: DIN 13

Rodzaj gwintu: MF

Kalibracja: M8

skok gwintu: 1,5 mm

Opis techniczny

Klasa tolerancji	6g
------------------	----

gwint	M32
skok gwintu	1,5 mm
Kalibracja	M8
norma	DIN 13
Rodzaj gwintu	MF

Usługi

Kalibracja sprawdzianów pierścieniowych do gwintów Ø maks. 60 mm	018610 60
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS zestawów sprawdzianów pierścieniowych maksymalna Ø 100 mm	019610 100