

gwintów rurowych sprawdzian pierścieniowy nieprzechodni, calowe: G1**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486250 G1
GTIN	2050001036346
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2.

Sprządziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

Norma:**DIN EN ISO 228****wskazówka:**

Sprządziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

norma: DIN 228

Rodzaj gwintu: G

Kalibracja: M8

Ø gwintu: 33,25 mm

liczba zwojów na cal: 11

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	11
Ø gwintu	33,25 mm

gwint	G1
Klasa tolerancji	A
Kalibracja	M8
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G

Usługi

Kalibracja sprawdzianów pierścieniowych do gwintów \varnothing maks. 60 mm	018610 60
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS zestawów sprawdzianów pierścieniowych maksymalna \varnothing 100 mm	019610 100