

3M Scotch-Brite™

Szmatki z włókniny ścierniej, rolka 60 szt., Multiflex, 100×200 mm, struktura włókniny: 280**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556150 280
GTIN	2050001747679
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasyczona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierających ścierniwo.

Multi Flex (MX) Ściereczki ręczne z elastycznej, agresywnej włókniny szlifierskiej.

Zalety:

- **dostosowuje się do kształtu powierzchni**
- **otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła**
- **równomierny, powtarzalny zgład**
- **zastosowanie na sucho i na mokro**
- **nie zawiera składników powodujących korozję.**

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i wykańczania zastępstwo dla produktów z wełny stalowej. **Średnie/średnio drobne:** uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień; do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczania i czyszczenia przed lakierowaniem.

w dostawie::

Rolka zawierająca 60 perforowanych szmatek do odrywania.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 280 - 360

ziarnistość: średnio drobne

wersja: A Very Fine
oznaczenie firmy 3M: MX
kolor: purpurowe

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	280 - 360
kolor	purpurowe
ziarnistość	średnio drobne
struktura włókniny	280
oznaczenie firmy 3M	MX
wersja	A Very Fine
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość	100 mm
długość	200 mm
Atrybut nazwy produktu	100×200 mm

Akcesoria

Trzpień	556030
Uchwyt ręczny	556020